

HDC-KIT-HE 24.130

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



HDC 标准套件用于装配整套接插件。
 HDC 套件通常包括插针、插座、插头外壳、插座外壳和电
 缆接头。
 魏德米勒为您提供带公制或 PG 电缆入口螺纹的各种标准插
 接件组合。
 采用螺钉接线方式。所有螺钉联接元件均配有缆保护弹
 片。

通用订货数据

版本	RockStar® HDC - 套件-重载接插件, 装置, HE, 安装 尺寸: 8, 电极: 24, 螺钉联接, 500 V, 16 A, 铸铝, PG 21
订货号	1712530000
类型	HDC-KIT-HE 24.130
GTIN (EAN)	4008190947750
数量	1 items

HDC-KIT-HE 24.130

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

761.68 g

温度

温度限值

-40 °C ... 100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

通用参数

阻燃等级符合 UL 94

V-0

外壳基本材料

铸铝

表面处理

粉末涂层

防护等级

IP65

系列

HE

EMC 外壳

无

锁定元件材料

不锈钢板, 防锈

运行

电缆接头尺寸

PG 21

上方输入电缆数量

0

两侧输入电缆数量

1

联接类型

螺钉联接

锁定系统设计

侧面锁定, 普通高度

安装尺寸

8

型号

插针式, 插座

密封

NBR

颜色 (RAL)

RAL 7035

BG

8

通用参数

回路数

24

PE 连接类型

螺钉联接

安装尺寸

8

电缆接头

PG 21

基础材料

铝压铸

系列

HE

额定电压 (DIN EN 61984)

500 V

额定电流 (DIN EN 61984)

16 A

BG

8

型号

联接类型

螺钉联接

安装尺寸

8

最大压接面积

2.5 mm²

最小压接面积

0.5 mm²

表面处理

粉末涂层

主触点的最大拧紧扭矩

0.55 Nm

基础材料

铝压铸

主触点的最大拧紧扭矩

0.5 Nm

BG

8

HDC-KIT-HE 24.130

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC002636	ETIM 9.0	EC002636
ETIM 10.0	EC002636	ECLASS 14.0	27-44-01-13
ECLASS 15.0	27-44-01-13		

HDC-KIT-HE 24.130

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

HDC COS

我们为插芯提供了不同配件，包括插芯编码系统。



通用订货数据

类型	HDC COS 16	版本
订货号	1431000000	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190052706	
数量	1 ST	
类型	HDC COS 24	版本
订货号	1430900000	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190077228	
数量	1 ST	
类型	HDC COS 32	版本
订货号	1430800000	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190176181	
数量	1 ST	

SPB

我们为插芯提供了不同配件，包括插芯编码系统。



通用订货数据

类型	SPB-M 3	版本
订货号	1203600000	重载接插件, 附件, 锁紧螺栓
GTIN (EAN)	4008190120047	
数量	100 ST	