



HDC 标准套件用于装配整套接插件。
HDC 套件通常包括插针、插座、插头外壳、插座外壳和电
缆接头。
魏德米勒为您提供带公制或 PG 电缆入口螺纹的各种标准插
接件组合。
采用螺钉接线方式。所有螺钉联接元件均配有线缆保护弹
片。

通用订货数据

版本	RockStar® HDC - 套件-重载接插件, 装置, HA, 安装 尺寸: 1, 电极: 3, 螺钉联接, 400 V, 16 A, 塑料材质, PG 11
订货号	1712630000
类型	HDC-KIT-HA 03.403
GTIN (EAN)	4008190947866
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 104 g

温度

温度限值 -30 °C ... 80 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规，有例外

RoHS 豁免（如适用/已知）6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

通用参数

外壳基本材料	塑料材质	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65 (接插后)	系列	HA

运行

电缆接头尺寸	PG 11	上方输入电缆数量	1
联接类型	螺钉联接	安装尺寸	1
颜色 (RAL)	RAL 7035	BG	1

通用参数

回路数	3	PE 连接类型	螺钉联接
安装尺寸	1	电缆接头	PG 11
基础材料	塑料材质	系列	HA
额定电压 (DIN EN 61984)	400 V	额定电流 (DIN EN 61984)	16 A
BG	1		

型号

联接类型	螺钉联接	安装尺寸	1
最大压接面积	2.5 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²
表面处理	粉末涂层	主触点的最大拧紧扭矩	0.55 Nm
基础材料	塑料材质	主触点的最小拧紧扭矩	0.5 Nm
BG	1		

分类

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		