SM 27/8 MC NE SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







SM是一种用于标记控制和信号设备的MultiCard标记号。 标记号可以卡入固定座里或者通过背带胶安装。可以使用 PrintJet CONNECT或绘图打印机标记系统创建自定义标记 号。

- 用户可以快速制作适合自己的标记号
- 无需存储标准标记号
- PrintJet打印机能持久打印,可替代雕版方案
- 建议恶劣环境下使用ETO SM防护膜
- 支撑座可以用在西门子、ABB、Moeller和

Télémecanique的22 mm或30 mm直径的按钮上针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

版本	SwitchMark, 设备标识牌, 8 x 27 mm, 银色
订货号	<u>1713680000</u>
类型	SM 27/8 MC NE SI
GTIN (EAN)	4008190331092
数量	80 items

SM 27/8 MC NE SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 mm	深度 (英寸)	0.0394 inch
<u>/^</u> 高度	8 mm	高度 (英寸)	0.315 inch
^{司及}	27 mm	<u>同及 (关寸)</u> 宽度 (英寸)	1.063 inch
^{见反} 争重	1.14 g		1.003 IIICII
温度			
工作温度范围	-40100 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高原		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.006 k	g CO2 eq.
通用数据			
打印类型	空白		
バルス <u>室</u> 类型			-
SE BE	27 mm		
□反]燃等级符合 UL 94	V-2		
3然等级付占 OL 94 最大工作温度	100 °C		
	-40 °C		
最小工作温度 			
硕色编码	银色		
5素 ま70t+t-1/12	不		
基础材料	聚酰胺 66		
了印标志 	无		
每个包装单元的标记号数量	供电形式 MultiCard		
适用的打印机	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2		
每种组合对应的标识牌数 	1 MultiCard = Device markers		
工作温度范围	-40100 °C		
设备标记号 ————————————————————————————————————			
	不		
分类			
ETIM 0.0	F0004633	FTIM 7.0	F0001000
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

数据信息页

SM 27/8 MC NE SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





数据信息页

SM 27/8 MC NE SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

补充产品



SM是一种用于标记控制和信号设备的MultiCard标记号。 标记号可以卡入固定座里或者通过背带胶安装。可以使用 PrintJet CONNECT或绘图打印机标记系统创建自定义标记 号。

- 用户可以快速制作适合自己的标记号
- 无需存储标准标记号
- PrintJet打印机能持久打印,可替代雕版方案
- 建议恶劣环境下使用ETO SM防护膜
- 支撑座可以用在西门子、ABB、Moeller和

Télémecanique的22 mm或30 mm直径的按钮上针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

数量

类型 ETO SM 27/8 订货号 <u>1720570000</u> GTIN (EAN) 4008190362201 版本

SwitchMark, 护罩, 8 x 27 mm, 透明