KLBUE 15-32 SC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触,由此确保设备能够零故障运作。

通用订货数据

版本	固定夹, 压线框, 钢	
订货号	<u>1718341001</u>	
类型	KLBUE 15-32 SC	
GTIN (EAN)	4032248032310	
数量	10 items	

KLBUE 15-32 SC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量	'		
深 高度	63.9 mm	深度 (英寸)	2.5157 inch
高度	32 mm	高度 (英寸)	1.2598 inch
宽度	33.25 mm	宽度 (英寸)	1.3091 inch
净重	76.71 g	,	
温度			
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C
环保产品合规		4A7 (1 (1) // L / L // L	100 0
- I black Medical San			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物	勿质 (SVHC)	
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.227 kg CO2 eq.	
其它技术参数			
固定类型	卡 入	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	
17.70·37/12	71.	文表/]式	₩Ţ]
可压接导线 (额定联接)			
剥线长度	32 mm	联接类型	弹片连接 弹片连接
联接点数量	1	最大电缆直径	32 mm
最小电缆直径	15 mm	接线截面积,多股线,最大	32 mm ²
接线截面积,多股线,最小	15 mm²		
大小			
畑分と麻	4.8 mm	□ F D (36.00 mm
螺纹长度	4.8 mm	间距 P(单位:mm)	36.00 mm
材料参数			
基础材料	钢	颜色编码	银色
整础物料 阻燃等级符合 UL 94	None	灰 色 编 时	TK E
	None		
系统特征值			
类型	用于屏蔽联接	必须的端板	无
安装导轨已装备	安装板	- 77.13.14 [77	
通用的			
安装指导	直接安装	安装导轨已装备	安装板
额定数据			
额定横截面	32 mm ²		

目录日期/图纸 2

数据信息页

KLBUE 15-32 SC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

EC002020	ETIM 7.0	EC002020
EC002020	ETIM 9.0	EC002020
EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
27-25-01-20		
	EC002020 EC002020 27-14-11-50 27-14-11-50 27-25-01-20	EC002020 ETIM 9.0 EC002020 ECLASS 9.0 27-14-11-50 ECLASS 10.0 27-14-11-50 ECLASS 12.0 27-25-01-20 ECLASS 14.0

KLBUE 15-32 SC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补 充我们的产品。从各种工具到绝缘护套, 再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根 据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型 BTWZ KLBUE 订货号 1742630000 GTIN (EAN)

4008190980764

数量 1 ST 版本

工具,操作工具