


KLBUE 15-32 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触，由此确保设备能够零故障运作。

通用订货数据

版本	固定夹, 屏蔽联接的压线框, 钢
订货号	1718341001
类型	KLBUE 15-32 SC
GTIN (EAN)	4032248032310
数量	10 items

KLBUE 15-32 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	63.9 mm	深度 (英寸)	2.5157 inch
高度	32 mm	高度 (英寸)	1.2598 inch
宽度	33.25 mm	宽度 (英寸)	1.3091 inch
净重	76.71 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.227 kg CO2 eq.	

其它技术参数

固定类型	卡入	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	螺钉

可压接导线 (额定联接)

剥线长度	32 mm	联接类型	弹片连接
联接点数量	1	最大电缆直径	32 mm
最小电缆直径	15 mm	接线截面积, 多股线, 最大	32 mm ²
接线截面积, 多股线, 最小	15 mm ²		

大小

螺纹长度	4.8 mm	间距 P (单位 : mm)	36.00 mm
------	--------	----------------	----------

材料参数

基础材料	钢	颜色编码	银色
阻燃等级符合 UL 94	None		

系统特征值

类型	用于屏蔽联接	必须的端板	无
安装导轨已装备	安装板		

通用的

安装指导	直接安装	安装导轨已装备	安装板
------	------	---------	-----

额定数据

额定横截面	32 mm ²
-------	--------------------

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

KLBUE 15-32 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型	BTWZ KLBUE	版本	
订货号	1742630000	工具, 操作工具	
GTIN (EAN)	4008190980764		
数量	1 ST		