

SKMU PG29-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, PG 29, 4 mm, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	1719210000
类型	SKMU PG29-MS
GTIN (EAN)	4008190352431
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	4 mm	高度 (英寸)	0.1575 inch
净重	11.7 g		

温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

通用参数

外径	47.36 mm	螺距	1.59 mm
卤素	不	AF 尺寸 1	41 mm
强度	4.00 mm	电缆接头	PG 29
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	螺纹 (外部)	PG 29
螺纹 (内部)	PG 29	螺纹长度	4 mm

分类

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

