

**VP 7-K54**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**与插图相似**

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

**通用订货数据**

版本	VPK (塑料堵头), 插头, 封闭式, PG 7, 6 mm, IP65, 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)
订货号	<a href="#">1719250000</a>
类型	VP 7-K54
GTIN (EAN)	4008190352509
数量	100 items

**VP 7-K54**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技术数据**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

高度	2 mm	高度 (英寸)	0.0787 inch
长度	8 mm	长度 (英寸)	0.315 inch
直径	12.5 mm	最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	5 mm	净重	0.39 g

**温度**

工作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用参数**

头部直径	15.00 mm	带 GWDR 的承托类型	IP65
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	不
防护等级	IP54	电缆接头	PG
基础材料	聚酰胺 6 (PA6 - GF30)	密封圈直径	12.50 mm
螺纹 (外部)	PG 7	螺纹长度	6 mm

**分类**

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

VP 7-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

