

**GWDR PG11-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, PG 11, 聚乙烯胺 |
| 订货号        | <a href="#">1719460000</a>             |
| 类型         | GWDR PG11-PO                           |
| GTIN (EAN) | 4008190352714                          |
| 数量         | 100 items                              |

**审批**

ROHS 一致

**尺寸和重量**

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 高度 | 2 mm   | 高度 (英寸) | 0.0787 inch |
| 净重 | 0.15 g |         |             |

**温度**

工作温度 -30 °C...90 °C

**环保产品合规**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

**通用参数**

|         |          |         |         |
|---------|----------|---------|---------|
| 硅胶      | 是        | 接线数量    | 1       |
| 外径      | 22.5 mm  | 最大工作温度  | 90 °C   |
| 最小工作温度  | -30 °C   | 强度      | 2.00 mm |
| 电缆接头    | PG 11    | 基础材料    | 聚乙烯胺    |
| 密封圈直径   | 22.50 mm | 密封      | PE-HD   |
| 螺纹 (外部) | PG 11    | 螺纹 (内部) | PG 11   |
| 内圈直径 D2 | 18.60 mm |         |         |

**分类**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001181    | ETIM 9.0    | EC001181    |
| ETIM 10.0   | EC001181    | ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 |             |             |

**GWDR PG11-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

