

GWDR PG13,5-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, PG 13.5, 聚乙烯胺
订货号	1719470000
类型	GWDR PG13,5-PO
GTIN (EAN)	4008190352721
数量	100 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

高度	2 mm	高度 (英寸)	0.0787 inch
净重	0.27 g		

温度

工作温度 -30 °C...90 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

硅胶	是	接线数量	1
外径	25 mm	最大工作温度	90 °C
最小工作温度	-30 °C	强度	2.00 mm
电缆接头	PG 13.5	基础材料	聚乙烯胺
密封圈直径	25.00 mm	密封	PE-HD
螺纹 (外部)	PG 13.5	螺纹 (内部)	PG 13.5
内圈直径 D2	20.40 mm		

分类

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

GWDR PG13,5-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

