



## GWDR PG13,5-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

### 通用订货数据

版本	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, PG 13.5, 聚乙烯胺
订货号	<a href="#">1719470000</a>
类型	GWDR PG13,5-PO
GTIN (EAN)	4008190352721
数量	100 items

**GWDR PG13,5-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

高度	2 mm	高度 (英寸)	0.0787 inch
净重	0.27 g		

**温度**

工作温度	-30 °C...90 °C
------	----------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用参数**

硅胶	是	接线数量	1
外径	25 mm	最大工作温度	90 °C
最小工作温度	-30 °C	强度	2.00 mm
电缆接头	PG 13.5	基础材料	聚乙烯膜
密封圈直径	25.00 mm	密封	PE-HD
螺纹 (外部)	PG 13.5	螺纹 (内部)	PG 13.5
内圈直径 D2	20.40 mm		

**分类**

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**GWDR PG13,5-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸**

