GWDR PG13,5-PO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似







除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, PG 13.5, 聚乙烯胺
订货号	<u>1719470000</u>
类型	GWDR PG13,5-PO
GTIN (EAN)	4008190352721
数量	100 items

GWDR PG13,5-PO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
าบทอ	— <u></u>		
尺寸和重量			
	2 mm	高度 (英寸)	0.0787 inch
可及	0.27 g		0.0707 mon
温度	'		
工作温度	-30 °C90 °C		
不保产品合规	<u> </u>		<u>'</u>
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC			
通用参数	'		
佳胶	是	接线数量	1
小径	25 mm	 最大工作温度	90 °C
最小工作温度	-30 °C	 强度	2.00 mm
电缆接头	PG 13.5	 基础材料	聚乙烯胺
密封圈直径	25.00 mm	 密封	PE-HD
累纹 (外部)	PG 13.5	螺纹 (内部)	PG 13.5
内圈直径 D2	20.40 mm		
分类			
ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
TIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
TIM 10.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
	20001101		
	27-14-44-90	FCLASS 10.0	27-43-03-19
CLASS 9.1	27-14-44-90 27-43-03-19	ECLASS 10.0 FCLASS 12.0	27-43-03-19 27-43-03-19
	27-14-44-90 27-43-03-19 27-43-03-19	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-43-03-19 27-43-03-19 27-43-03-19

数据信息页

GWDR PG13,5-PO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

