GWDR PG16-PO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似







除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, PG 16, 聚乙烯胺	
订货号	<u>1719480000</u>	
类型	GWDR PG16-PO	
GTIN (EAN)	4008190352745	
数量	100 items	

GWDR PG16-PO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
マママ			
三	2	京庆/本十/	0.0707 :
高度 争重	2 mm 0.23 g	高度 (英寸)	0.0787 inch
万里 	0.23 g		
温度			
工作温度	-30 °C90 °C		
不保产品合规	'		,
> 110 A ±01/1>+	Д. Т. Т.		
RoHS 合规状态	合规,无例外		
EACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用参数			
達胶	是	接线数量	1
卜 径	27 mm		90 °C
最小工作温度	-30 °C	 强度	2.00 mm
电缆接头 电缆接头	PG 16	 基础材料	聚乙烯胺
密封圈直径	27.00 mm	 密封	PE-HD
累纹 (外部)	PG 16	螺纹 (内部)	PG 16
内圈直径 D2	22.50 mm		
分类	'		'
TIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
TIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
TIM 10.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
CLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19
CLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19
CLASS 13.0	27-43-03-19	ECLASS 14.0	27-43-03-19
CLASS 15.0	27-43-03-19		

数据信息页

GWDR PG16-PO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



