

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, PG 29, 聚乙烯胺
订货号	1719500000
类型	GWDR PG29-PO
GTIN (EAN)	4008190352769
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	3 mm	高度 (英寸)	0.1181 inch
净重	0.86 g		

温度

工作温度	-30 °C...90 °C
------	----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

硅胶	是	接线数量	1
外径	43.5 mm	最大工作温度	90 °C
最小工作温度	-30 °C	强度	3.00 mm
电缆接头	PG, PG 29	基础材料	聚乙烯胺
密封圈直径	43.50 mm	密封	PE-HD
螺纹 (外部)	PG 29	螺纹 (内部)	PG 29
内圈直径 D2	37.00 mm		

分类

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

