#### **GWDR PG36-PO**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 与插图相似







除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

版本	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, PG 36, 聚乙烯胺		
订货号	<u>1719510000</u>		
类型	GWDR PG36-PO		
GTIN (EAN)	4008190352776		
数量	50 items		

#### **GWDR PG36-PO**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
	TL		
ROHS	一致		
尺寸和重量			
高度	3 mm	高度 (英寸)	0.1181 inch
<sup>可及</sup>	1.7 g		0.1101 IIICII
温度			
□ 「上作温度	-30 °C90 °C		
不保产品合规	,		,
RoHS 合规状态	<b>今</b> 坝 工例从		
REACH SVHC	合规,无例外 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
——————————— 通用参数			
<u> </u>			
<b>圭胶</b>	是	接线数量	1
<b>卜</b> 径	55 mm		90 °C
最小工作温度	-30 °C	 强度	3.00 mm
电缆接头 电缆接头	PG 36		聚乙烯胺
密封圈直径	55.00 mm	 密封	PE-HD
累纹 (外部)	PG 36	螺纹 (内部)	PG 36
內圈直径 D2	47.00 mm		
分类			
ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
TIM 8.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
TIM 10.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
CLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19
CLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19
CLASS 13.0	27-43-03-19	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

## 数据信息页

图纸

#### **GWDR PG36-PO**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

