

GWDR PG7-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, PG 7, 氯丁橡胶
订货号	1719540000
类型	GWDR PG7-NP
GTIN (EAN)	4008190352806
数量	100 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

高度	1.2 mm	高度 (英寸)	0.0472 inch
净重	0.25 g		

温度

工作温度 -40 °C...100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

硅胶	无	接线数量	1
外径	17 mm	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	是
强度	1.20 mm	电缆接头	PG 7
基础材料	氯丁橡胶	密封圈直径	17.00 mm
密封	氯丁橡胶	螺纹 (外部)	PG 7
螺纹 (内部)	PG 7	内圈直径 D2	11.60 mm

分类

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

GWDR PG7-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

