#### **GWDR PG13,5-NP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 与插图相似







除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

版本	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, PG 13.5, 氯丁橡胶
订货号	<u>1719570000</u>
类型	GWDR PG13,5-NP
GTIN (EAN)	4008190352837
数量	100 items

## **GWDR PG13,5-NP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
<b>京</b>	1.0	⇒ c / 世 → \	0.0470
高度 净重	1.2 mm 0.54 g	高度 (英寸)	0.0472 inch
一	0.54 g		
温度			
工作温度	-40 °C100 °C		
a con A leibe	A.I 101.II		
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用参数			
			<u> </u>
硅胶	无	接线数量	1
外径	27 mm	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C		是
强度 强度	1.20 mm	 电缆接头	PG 13.5
基础材料		 密封圈直径	27.00 mm
密封	氯丁橡胶	螺纹 (外部)	PG 13.5
螺纹 (内部)	PG 13.5	内圈直径 D2	19.50 mm
ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181 EC001181	ETIM 9.0	EC001181 EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19
ECLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19
ECLASS 13.0	27-43-03-19	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

# 数据信息页

## **GWDR PG13,5-NP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

