

## GWDR PG36-NP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

版本	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, PG 36, 氯丁橡胶
订货号	<a href="#">1719610000</a>
类型	GWDR PG36-NP
GTIN (EAN)	4008190352875
数量	20 items

## GWDR PG36-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

高度	1.5 mm	高度 (英寸)	0.0591 inch
净重	3 g		

## 温度

工作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

硅胶	无	接线数量	1
外径	60 mm	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	是
强度	1.50 mm	电缆接头	PG 36
基础材料	氯丁橡胶	密封圈直径	60.00 mm
密封	氯丁橡胶	螺纹 (外部)	PG 36
螺纹 (内部)	PG 36	内圈直径 D2	47.00 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**GWDR PG36-NP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

