

GWDR PG42-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, PG 42, 氯丁橡胶
订货号	1719620000
类型	GWDR PG42-NP
GTIN (EAN)	4008190352882
数量	10 items

GWDR PG42-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	1.5 mm	高度 (英寸)	0.0591 inch
净重	3.2 g		

温度

工作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

硅胶	无	接线数量	1
外径	65 mm	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	是
强度	1.50 mm	电缆接头	PG 42
基础材料	氯丁橡胶	密封圈直径	65.00 mm
密封	氯丁橡胶	螺纹 (外部)	PG 42
螺纹 (内部)	PG 42	内圈直径 D2	54.00 mm

分类

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

GWDR PG42-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

