#### **EWS M 25X1,5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 与插图相似







除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

版本	EWS (排气设备), 呼吸阀, M 25, 5 mm, 聚酰胺
订货号	<u>1719740000</u>
类型	EWS M 25X1,5
GTIN (EAN)	4008190353001
数量	20 items

## **EWS M 25X1,5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	一致		
で			
高度	23 mm	高度 (英寸)	0.9055 inch
长度 2 元	23 mm	长度 (英寸)	0.9055 inch
争重	13.25 g		
<b>温度</b>	,		
工作温度	-20 °C40 °C		
	20 040 0		
环保产品合规			
RoHS 合规状态			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
电缆接头认证 <del>号</del>			
<b>↓</b> = >□	F. II. II. O. O.D.		DTD 04 ATEV 4400 V
标识	Ex e II, II 2 GD	电缆接头认证编号 (ATEX)	PTB 01 ATEX 1128 X
通用参数			
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	40 °C
最小工作温度	-20 °C		1.5 mm
<del>秋 7 至 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / /</del>	30 mm	 防护等级	IP54
	公制的	基础材料	聚酰胺
累纹 (外部)	M 25	螺纹长度	5 mm
为圈直径 D2	25.00 mm	支撑螺丝最大扭力	5.00 Nm
支撑螺丝最小扭力	5.00 Nm		
分类	,		
ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-18-28-17
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-18-28-17 27-18-28-17	ECLASS 14.0	27-18-28-17

目录日期/图纸 2

## **EWS M 25X1,5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

