

EWS M 25X1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	EWS (排气设备), 呼吸阀, M 25, 5 mm, 聚酰胺
订货号	1719740000
类型	EWS M 25X1,5
GTIN (EAN)	4008190353001
数量	20 items

EWS M 25X1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	23 mm	高度 (英寸)	0.9055 inch
长度	23 mm	长度 (英寸)	0.9055 inch
净重	13.25 g		

温度

工作温度	-20 °C...40 °C
------	----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆接头认证号

标识	Ex e II, II 2 GD	电缆接头认证编号 (ATEX)	PTB 01 ATEX 1128 X
----	------------------	-----------------	--------------------

通用参数

阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	40 °C
最小工作温度	-20 °C	螺距	1.5 mm
AF 尺寸 1	30 mm	防护等级	IP54
电缆接头	公制的	基础材料	聚酰胺
螺纹 (外部)	M 25	螺纹长度	5 mm
内圈直径 D2	25.00 mm	支撑螺丝最大扭力	5.00 Nm
支撑螺丝最小扭力	5.00 Nm		

分类

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

EWS M 25X1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

