数据信息页

# VG 9-K68 SKS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 与插图相似



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了
VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

### 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | VG K SZS (标准塑料电缆接头，带抗扭结圈), 电缆接头, 直, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, 聚酰胺 6 |
| 订货号 | 1720480000 |
| 类型 | VG 9-K68 SKS |
| GTIN (EAN) | 4008190358693 |
| 数量 | 50 items |
| 交货状态 | 已取消 |
| 有效期 | 2024-08-31T00:00:00+02:00 |
| 替代产品 | VG 9-K68 |

# 数据信息页

## VG 9-K68 SKS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| MAMID 认证 | |
| ROHS | 一致 |

### 尺寸和重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 高度 | 66 mm | 高度 (英寸) | 2.5984 inch |
| 长度 | 74 mm | 长度 (英寸) | 2.9134 inch |
| 净重 | 9.68 g | | |

### 温度

| | |
|---|---|
| 工作温度 | -20 °C...100 °C |

### 环保产品合规

| | |
|---|---|
| RoHS 合规状态 | 合规，无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

### 电缆接头认证号

| | |
|---|---|
| 电缆接头 (cULus) 认证号 | E140310 |

### 通用参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 最大电缆外径 | 8 mm | 最小电缆外径 | 4 mm |
| 拧紧力矩矩 | 1.5 Nm | 硅胶 | 无 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2 | 最大工作温度 | 100 °C |
| 最小工作温度 | -20 °C | 螺距 | 1.41 mm |
| 卤素 | 是 | AF 尺寸 1 | 19 mm |
| AF 尺寸 | 19 mm | 防护等级 | IP68 - 5 bar (30分钟) |
| 电缆接头 | PG | 基础材料 | 聚酰胺 6 |
| 密封件 | CR | 螺纹 （外部） | PG 9 |
| 螺纹长度 | 8 mm | 螺帽最大扭矩 | 3.00 Nm |
| 支撑螺丝最大扭力 | 2.50 Nm | 支撑螺丝最小扭力 | 1.50 Nm |
| 螺帽最小扭矩 | 2.00 Nm | | |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

# VG 9-K68 SKS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### 塑料锁紧螺母，灰色



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SKMU PG9-K GR | 版本 |
| 订货号 | 1697450000 | SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, PG 9, 5 mm, 聚酰胺 6 (PA6 - |
| GTIN (EAN) | 4008190880569 | GF30) |
| 数量 | 100 ST | |

### 氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | GWDR PG9-NP | 版本 |
| 订货号 | 1719550000 | GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, PG 9, 氯丁橡胶 |
| GTIN (EAN) | 4008190352813 | |
| 数量 | 100 ST | |

### 聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | GWDR PG9-PO | 版本 |
| 订货号 | 1719450000 | GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, PG 9, 聚乙烯胺 |
| GTIN (EAN) | 4008190352707 | |
| 数量 | 100 ST | |