
### **ESG 8/17 SCHS MC NE WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff等。

## 优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

#### 通用订货数据

版本	ESG, 设备标识牌 x 17 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式
订货号	<u>1720610000</u>
类型	ESG 8/17 SCHS MC NE WS
GTIN (EAN)	4008190362287
数量	200 items



# **ESG 8/17 SCHS MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
ROHS	一致			
	— <u></u> 致			
尺寸和重量				
深	0.8 mm	深度 (英寸)	0.0315 inch	
<del>小</del> 高度	8 mm	 高度 (英寸)	0.315 inch	
30 <u>0</u> 宽度	17 mm	<u>                                 </u>	0.6693 inch	
·····································	0.51 g		0.0000 mon	
-	0.019		<u> </u>	
<u>温度</u>				
工作温度范围	-40100 °C			
环保产品合规	1			
1 NV 111 11 790				
RoHS 合规状态	合规,无例外	± 1/11 // = 1		
REACH SVHC		不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
<sup>产</sup> 品碳足迹	从摇篮到大门	0.003	kg CO2 eq.	
通用数据				
材料颜色(阻抗编码)	9			
(型)	插拔式			
<b>范度</b>	17 mm			
且燃等级符合 UL 94	V-2			
最大工作温度	100 °C			
最小工作温度	-40 °C			
顶色编码 	白色			
卤素	不			
基础材料	PA 66			
打印标志	 无			
每个包装单元的标记号数量	供电形式 MultiCard			
5用的打印机		MCP BASIC 2, MCP PLUS 2		
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Device			
工作温度范围	-40100 °C			
立用/制造商	标签架 SchS2			
设备标记号	19.77514 00.107			
<b>公田でい</b> フ				
卤素	不			
分类				
ETIM C O	F0001000	ETIM 7.0	F0004000	
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
CLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04	
ECLASS 15.0	27-28-11-04			

目录日期/图纸 2

# 数据信息页

# **ESG 8/17 SCHS MC NE WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

## 附件



### 通用订货数据

类型	SCHS2 K	版本
订货号	1720600000	设备标记号, 附件 x 8 mm, PVC, 颜色编码: 黑色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4008190362270	
数量	50 ST	
类型	SCHS2	版本
订货号	0337400000	设备标记号, 附件 x 8 mm, PVC, 颜色编码: 黑色, 标记号托架
订货号 GTIN (EAN)	0337400000 4032248396047	设备标记号, 附件 x 8 mm, PVC, 颜色编码: 黑色, 标记号托架