

MOFU 15/35 ZDUB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片

魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	附件, 安装脚
订货号	1723660000
类型	MOFU 15/35 ZDUB
GTIN (EAN)	4008190975531
数量	50 items

MOFU 15/35 ZDUB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	15 mm	深度 (英寸)	0.5906 inch
高度	43 mm	高度 (英寸)	1.6929 inch
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
净重	1.04 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...75 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

开放端	右方	固定类型	已制动的
防爆版	不	安装方式	插入的

可压接导线 (额定联接)

连接方向	上方	联接类型	弹片联接
------	----	------	------

大小

间距 P (单位 : mm)	18.00 mm	静差 TS 15	21 mm
静差 TS 35	2 mm		

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	深褐
阻燃等级符合 UL 94	V-O		

系统特征值

类型	用于端子导轨	必须的端板	是
安装导轨已装备	TS 35, TS 15		

通用的

安装导轨已装备	TS 35, TS 15
---------	--------------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		