MOFU 15/35 ZDUB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套,再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	附件, 安装脚		
订货号	<u>1723660000</u>		
类型	MOFU 15/35 ZDUB		
GTIN (EAN)	4008190975531		
数量	50 items		

MOFU 15/35 ZDUB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批	,			
ROHS	一致			
尺寸和重量				
77	15	次年 / 苯十/	0 F000 in all	
深 = 	15 mm	深度 (英寸)	0.5906 inch	
高度	43 mm	高度 (英寸)	1.6929 inch	
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch	
^{尹里} 温度	1.04 g			
皿反				
字储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
员小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C	
不保产品合规				
RoHS 合规状态	自然,无例外 合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
其它技术参数			,	
开放端 开放端	右方	固定类型	卡入	
バルダ				
	71'	又极月五	コ田ンノロリ	
可压接导线 (额定联接)	<u> </u>			
连接方向	上方	联接类型	弹片联接	
大小				
间距 P(单位:mm)	18.00 mm	静差 TS 15	21 mm	
<u> うた・ (平位・・・・・・・)</u> 静差 TS 35	2 mm	H1722 10 10		
 材料参数				
F-F-711-1-1-1-1-1-1		or to learn	Nom A Co	
基础材料 阻燃等级符合 UL 94	Wemid V-0	颜色编码	深褐	
	V-0			
系统特征值				
 类型	用于端子导轨	必须的端板	是	
安装导轨已装备	TS 35, TS 15			
通用的				
安装导轨已装备	TS 35, TS 15			
			·	
TIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
TIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
CLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	

目录日期/图纸 2

数据信息页

MOFU 15/35 ZDUB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 15.0

27-25-03-90