BS 35II KLBUE HOLDER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装,同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	固定夹, 固定组件, 钢
订货号	<u>1723800000</u>
类型	BS 35II KLBUE HOLDER
GTIN (EAN)	4008190377038
数量	10 items

BS 35II KLBUE HOLDER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ROHS	一致			
ママスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティス				
∞	00.5	次 年 / サ ユ\	4.407	
深 京 京	36.5 mm	深度 (英寸)	1.437 inch	
高度 ちな	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch	
径	3 mm	净重 ————————————————————————————————————	38.5 g	
温度				
字储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
不保产品合规				
RoHS 合规状态		合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高原	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
其它技术参数				
固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装	
^{鱼疋尖尘} 防爆版		<u> </u>	且按艾表	
	是 ————————————————————————————————————			
大小			<u> </u>	
	3 mm	静差 TS 35	26.5 mm	
材料参数				
基础材料	钢	颜色编码	银色	
	PL3		K C	
系统特征值				
	压线框	安装导轨已装备	TS 35	
安装指导	直接安装	安装导轨已装备	TS 35	
分类				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
CLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92	
CLASS 9.1 CLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92	
CLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-90	EULASS 14.U	27-25-03-90	

目录日期/图纸 2

BS 35II KLBUE HOLDER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

附件



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装,同时遵守所要求的规范

通用订货数据

类型	FM 4/TS35	版本
订货号	0687900000	安装导轨上的安装脚, 银色, 无镀层不锈钢, M 4, 宽度: 14 mm
GTIN (EAN)	4008190086459	
数量	40 ST	
类型	WSH 1	版本
订货号	1068700000	附件, 导轨支架, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
数量	10 ST	
类型	WSH 5	版本
订货号	1080100000	附件, 导轨支架, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
数量	10 ST	
类型	WSH 6	版本
订货号	1080200000	附件, 导轨支架, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
数量	10 ST	
类型	WSH 3/H/N	版本
订货号	<u>1715970000</u>	附件, 导轨支架, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
数量	10 ST	