


## BS 35II KLBUE3-8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 产品图片



魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触，由此确保设备能够零故障运作。

## 通用订货数据

版本	固定夹, 固定组件, 钢
订货号	<a href="#">1723810000</a>
类型	BS 35II KLBUE3-8
GTIN (EAN)	4008190377007
数量	10 items

## BS 35II KLBUE3-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

RoHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	36.5 mm	深度 (英寸)	1.437 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
直径	3 mm	净重	56.54 g

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	防爆版	是
------	-------	-----	---

## 可压接导线 (额定联接)

最大电缆直径	8 mm	最小电缆直径	3 mm
--------	------	--------	------

## 大小

直径	3 mm
----	------

## 材料参数

基础材料	钢	颜色编码	银色
------	---	------	----

## 系统特征值

类型	压线框
----	-----

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		