BS 35II/KLBUE 4-13.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触,由此确保设备能够零故障运作。

通用订货数据

版本	固定夹,固定组件,钢			
订货号	<u>1723820000</u>			
类型	BS 35II/KLBUE 4-13.5			
GTIN (EAN)	4008190377014			
数量	10 items			

BS 35II/KLBUE 4-13.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
	,			
			'	
罙	36.5 mm	深度 (英寸)	1.437 inch	
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch	
直径	3 mm	净重 ————————————————————————————————————	68.96 g	
温度				
字储温度 字储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
不保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
其它技术参数				
固定类型	螺钉固定的	防爆版	是	
可压接导线 (额定联接)	<u> </u>			
最大电缆直径	13.5 mm	最小电缆直径	4	
	13.3 11111	取小巴级且任	4 mm	
大小			,	
	3 mm			
材料参数			,	
基础材料	钢	颜色编码	银色	
		<u> </u>		
系统特征值 ————————————————————————————————————				
类型	压线框			
分类				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002040	
ETIM 8.0	EC002848 EC002848	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002848 EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90		2. 25 30 00	

目录日期/图纸 2