


BS 35II/KLBUE 4-13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触，由此确保设备能够零故障运作。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 固定夹, 固定组件, 钢 |
| 订货号 | 1723820000 |
| 类型 | BS 35II/KLBUE 4-13.5 |
| GTIN (EAN) | 4008190377014 |
| 数量 | 10 items |

BS 35II/KLBUE 4-13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|------------|
| 深 | 36.5 mm | 深度 (英寸) | 1.437 inch |
| 高度 | 35 mm | 高度 (英寸) | 1.378 inch |
| 直径 | 3 mm | 净重 | 68.96 g |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
|------|----------------|------|---------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

其它技术参数

| | | | |
|------|-------|-----|---|
| 固定类型 | 螺钉固定的 | 防爆版 | 是 |
|------|-------|-----|---|

可压接导线 (额定联接)

| | | | |
|--------|---------|--------|------|
| 最大电缆直径 | 13.5 mm | 最小电缆直径 | 4 mm |
|--------|---------|--------|------|

大小

| | |
|----|------|
| 直径 | 3 mm |
|----|------|

材料参数

| | | | |
|------|---|------|----|
| 基础材料 | 钢 | 颜色编码 | 银色 |
|------|---|------|----|

系统特征值

| | |
|----|-----|
| 类型 | 压线框 |
|----|-----|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |