


BS 35II/KLBUE 4-13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触，由此确保设备能够零故障运作。

通用订货数据

版本	固定夹, 固定组件, 钢
订货号	1723820000
类型	BS 35II/KLBUE 4-13.5
GTIN (EAN)	4008190377014
数量	10 items

BS 35II/KLBUE 4-13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	36.5 mm	深度 (英寸)	1.437 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
直径	3 mm	净重	68.96 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	防爆版	是
------	-------	-----	---

可压接导线 (额定联接)

最大电缆直径	13.5 mm	最小电缆直径	4 mm
--------	---------	--------	------

大小

直径	3 mm
----	------

材料参数

基础材料	钢	颜色编码	银色
------	---	------	----

系统特征值

类型	压线框
----	-----

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		