


LM MT300 30/20 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

插图类似

- 自带粘胶的聚酯标签
- 适合于 DIN A4 激光打印机
- 耐磨损
- 耐高温
- 用于标记所有类型的开关设备和模块
- 也可采用圆珠笔或 STI 标记笔标记

通用订货数据

版本	LaserMark, 设备标识牌, 20 x 30 mm, 白色
订货号	1724161044
类型	LM MT300 30/20 WS
GTIN (EAN)	4008190369019
数量	10 items

LM MT300 30/20 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch
高度	20 mm	高度 (英寸)	0.7874 inch
宽度	30 mm	宽度 (英寸)	1.1811 inch
净重	10.65 g		

温度

工作温度范围	-40...150 °C
--------	--------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

粘胶剂	丙烯酸酯粘合剂						
材料颜色 (阻抗编码)	9						
每个弧形的数量	78						
打印工艺	激光打印						
类型	自我粘贴的						
宽度	30 mm						
阻燃等级符合 UL 94	HB						
最大工作温度	150 °C						
最小工作温度	-40 °C						
颜色编码	白色						
卤素	不						
基础材料	聚酯纤维, 无PVC						
打印标志	无						
每个包装单元的标记号数量	780						
每个包装单元的标记号数量	<table border="1"> <tr> <td>供电形式</td> <td>标签页</td> </tr> <tr> <td>每个包装单元的组合数量</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>每种组合对应的标识牌数</td> <td>78</td> </tr> </table>	供电形式	标签页	每个包装单元的组合数量	10	每种组合对应的标识牌数	78
供电形式	标签页						
每个包装单元的组合数量	10						
每种组合对应的标识牌数	78						
认证符合 UL 969	是						
每种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = 78 Device markers						
工作温度范围	-40...150 °C						

设备标记号

卤素	不
----	---

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

LM MT300 30/20 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

