


LM MT300 30/20 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



插图类似

- 自带粘胶的聚酯标签
- 适合于 DIN A4 激光打印机
- 耐磨损
- 耐高温
- 用于标记所有类型的开关设备和模块
- 也可采用圆珠笔或 STI 标记笔标记

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------------|
| 版本 | LaserMark, 设备标识牌, 20 x 30 mm, 黄色 |
| 订货号 | 1724161687 |
| 类型 | LM MT300 30/20 GE |
| GTIN (EAN) | 4008 190369026 |
| 数量 | 10 items |

LM MT300 30/20 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 0.08 mm | 深度 (英寸) | 0.0031 inch |
| 高度 | 20 mm | 高度 (英寸) | 0.7874 inch |
| 宽度 | 30 mm | 宽度 (英寸) | 1.1811 inch |
| 净重 | 11.5 g | | |

温度

工作温度范围 -40...150 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----|----|
| 粘胶剂 | 丙烯酸酯粘合剂 | | |
| 材料颜色 (阻抗编码) | 4 | | |
| 每个弧形的数量 | 78 | | |
| 打印工艺 | 激光打印 | | |
| 类型 | 自我粘贴的 | | |
| 宽度 | 30 mm | | |
| 阻燃等级符合 UL 94 | HB | | |
| 最大工作温度 | 150 °C | | |
| 最小工作温度 | -40 °C | | |
| 颜色编码 | 黄色 | | |
| 卤素 | 不 | | |
| 基础材料 | 聚酯纤维, 无PVC | | |
| 打印标志 | 无 | | |
| 每个包装单元的标记号数量 | 780 | | |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 | 标签页 | |
| | 每个包装单元的组合数量 | | 10 |
| | 每种组合对应的标识牌数 | | 78 |
| 认证符合 UL 969 | 是 | | |
| 每种组合对应的标识牌数 | 1 Label sheet = 78 Device markers | | |
| 工作温度范围 | -40...150 °C | | |

设备标记号

卤素 不

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

