#### FM 4.2/TS35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片







Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装,同时遵守所要求的规范

#### 通用订货数据

版本	安装导轨上的安装脚, 银色, 无镀层不锈钢, M 4, 宽度: 14 mm
订货号	<u>1724580000</u>
类型	FM 4.2/TS35
GTIN (EAN)	4008190377717
数量	40 items

## FM 4.2/TS35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	一致		
マップ マウ和重量			
<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>			
罙	7 mm	深度 (英寸)	0.2756 inch
高度	50.2 mm	高度 (英寸)	1.9764 inch
<b>艺度</b>	14 mm	宽度 (英寸)	0.5512 inch
重	4.5 g		
温度			,
不境温度	-5 °C40 °C		
<b>「保产品合规</b>			
~Uc 仝坝 <del>比太</del>	合规,无例外		
RoHS 合规状态 REACH SVHC	一大例外 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
	小地2 0.1 Wt% 的高度	文大/工物(/) (3VПU)	
其它技术参数			
固定类型	已制动的	防爆版	不
小			
累纹 (内部)	M 4	间距 P(单位:mm)	14.00 mm
意义。(下3日) 国定尺寸	4.2 mm		14.00 11111
			<del></del>
<b>材料参数</b>			
	无镀层不锈钢	表面处理	经镀镍处理的
<b>灰色编码</b>	银色	- NIII/C-I	21 W W VC-111
系统特征值			
类型	用于端子导轨	安装导轨已装备	TS 35
<del>```</del> 通用的	713 3 - 110 3 13 - 170	XXXXXXX	10 00
	/7 /m /a kl 19 kh	<b>5</b> 4404746	T0.05
<b>長面处理</b>	经镀镍处理的	安装导轨已装备	TS 35
<b>分类</b>			
TIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
TIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
TIM 10.0	EC002625	ECLASS 9.0	27-18-28-07
CLASS 9.1	23-15-90-90	ECLASS 10.0	27-18-28-07
CLASS 11.0	27-18-28-07	ECLASS 12.0	27-18-28-07
CLASS 13.0	27-18-28-07	ECLASS 14.0	27-18-28-07

目录日期/图纸 2

## FM 4.2/TS35



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





