

产品图片



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 版本 | 安装导轨上的安装脚, 银色, 无镀层不锈钢, M 4, 宽度: 14 mm |
| 订货号 | 1724580000 |
| 类型 | FM 4.2/TS35 |
| GTIN (EAN) | 4008 1903 7771 7 |
| 数量 | 40 items |

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 7 mm | 深度 (英寸) | 0.2756 inch |
| 高度 | 50.2 mm | 高度 (英寸) | 1.9764 inch |
| 宽度 | 14 mm | 宽度 (英寸) | 0.5512 inch |
| 净重 | 4.5 g | | |

温度

| | |
|------|---------------|
| 环境温度 | -5 °C...40 °C |
|------|---------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

其它技术参数

| | | | |
|------|------|-----|---|
| 固定类型 | 已制动的 | 防爆版 | 不 |
|------|------|-----|---|

大小

| | | | |
|---------|--------|----------------|----------|
| 螺纹 (内部) | M 4 | 间距 P (单位 : mm) | 14.00 mm |
| 固定尺寸 | 4.2 mm | | |

材料参数

| | | | |
|------|--------|------|--------|
| 基础材料 | 无镀层不锈钢 | 表面处理 | 经镀镍处理的 |
| 颜色编码 | 银色 | | |

系统特征值

| | | | |
|----|--------|---------|-------|
| 类型 | 用于端子导轨 | 安装导轨已装备 | TS 35 |
|----|--------|---------|-------|

通用的

| | | | |
|------|--------|---------|-------|
| 表面处理 | 经镀镍处理的 | 安装导轨已装备 | TS 35 |
|------|--------|---------|-------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002625 | ETIM 9.0 | EC002625 |
| ETIM 10.0 | EC002625 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-07 | | |

