



魏德米勒的导线和电缆标记号可以为用户各种不同的应用提供相应的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。分类中，这一块包括单个标记号，透明标记套和包括捆扎标记号的电缆扎带。

#### 通用订货数据

版本	TM-I, 套筒 x 9 mm, PVC, 颜色编码: 透明, 导线外径: 10 - 317 mm
订货号	<a href="#">1724790000</a>
类型	TMC 9/20
GTIN (EAN)	4008190373238
数量	250 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

高度	20 mm	高度 (英寸)	0.7874 inch
宽度	9 mm	宽度 (英寸)	0.3543 inch
净重	0.67 g		

## 温度

工作温度范围	-40...80 °C
--------	-------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

每个弧形的数量	50	打印类型	空白
宽度	9 mm	阻燃等级符合 UL 94	V-0
最大工作温度	80 °C	最小工作温度	-40 °C
颜色编码	透明	卤素	不
基础材料	PVC	打印标志	无
推荐使用的工业	交通, 机械制造	适用的打印机	
工作温度范围	-40...80 °C		

## 导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	150 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	16 mm <sup>2</sup>	最大电缆外径	317 mm
最小电缆外径	10 mm	导线外径	10 - 317 mm
导线压接面积	16 - 150 mm <sup>2</sup>		

## 分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		