

HDC-CM-4SZF AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



CM4 模块采用久经考验的弹片式联接。可以用螺丝刀打开联接，插入导线，然后取下螺丝刀，关闭安装孔。无需特殊工具即可实现快速安全的联接。
可使用拆卸工具拆卸模块。

通用订货数据

版本	重载接插件, HDC - 插芯, ConCept 模块
订货号	1730120000
类型	HDC-CM-4SZF AG
GTIN (EAN)	4008190384678
数量	10 items

HDC-CM-4SZF AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
UR 证书号 E92202

尺寸和重量

深	34 mm	深度 (英寸)	1.3386 inch
高度	25.4 mm	高度 (英寸)	1 inch
宽度	11.4 mm	宽度 (英寸)	0.4488 inch
长度	34 mm	长度 (英寸)	1.3386 inch
净重	15 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

ConCept 气体力学模块

阻燃等级符合 UL 94 V-0 颜色编码 米色

通用参数

回路数	4	联接类型	弹片联接
阻燃等级符合 UL 94	V-0	通道电阻	1.5 mΩ
颜色编码	米色	绝缘电阻	1012 Ω
插拔次数	≥ 500	型号	插头
过压等级	III	污染等级	3
基础材料	聚碳酸酯, 玻璃纤维增强	系列	ConCept 模块
额定电压 (DIN EN 61984)	400 V	额定冲击电压 (DIN EN 61984)	6 kV
额定电流 (DIN EN 61984)	14 A	不含卤素	false
低烟符合 DIN EN 45545-2	是		

尺寸

宽度	11.4 mm	底座总长	34 mm
插头的高度	25.4 mm		

接头数据 PE

PE 连接类型 模块框架的螺钉联接

型号

导线最大压接面积 AWG	AWG 14	额定连接下的裸线长度	10 mm
联接类型	弹片联接	通道电阻	1.5 mΩ
导线最小压接面积 AWG	AWG 20	最大压接面积	2.5 mm ²
最小压接面积	0.5 mm ²	基础材料	聚碳酸酯, 玻璃纤维增强

技术数据

分类


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC-CM-4SZF AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HDC-CM-4SZF AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

模块拆卸工具



魏德米勒提供大量压接钳、退针工具和光缆工具。

通用订货数据

类型	HDC-DW-MOD	版本
订货号	1688200000	其它工具, 退针工具
GTIN (EAN)	4008190857189	
数量	1 ST	

开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDS 0.6X3.5X100	版本
订货号	9008330000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 ST	