数据信息页

# HDC-CM-4BZF AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



CM4 模块采用久经考验的弹片式联接。可以用螺丝刀打开联接，插入导线，然后取下螺丝刀，关闭安装孔。无需特殊工具即可实现快速安全的联接。
可使用拆卸工具拆卸模块。

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | 重载接插件, HDC - 插芯, ConCept 模块 |
| 订货号 | 1730130000 |
| 类型 | HDC-CM-4BZF AG |
| GTIN (EAN) | 4008190384685 |
| 数量 | 10 items |

# 数据信息页

## HDC-CM-4BZF AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| MAMID 认证 |  |
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| UR 证书号 | E92202 |

### 尺寸和重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深 | 34 mm | 深度 (英寸) | 1.3386 inch |
| 高度 | 40.4 mm | 高度 (英寸) | 1.5905 inch |
| 宽度 | 11.4 mm | 宽度 (英寸) | 0.4488 inch |
| 长度 | 34 mm | 长度 (英寸) | 1.3386 inch |
| 净重 | 15.14 g | | |

### 环保产品合规

| | |
|---|---|
| RoHS 合规状态 | 合规，有例外 |
| RoHS 豁免（如适用/已知） | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2 |

### ConCept 气体力学模块

| | | | |
|---|---|---|---|
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | 颜色编码 | 米色 |

### 通用参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 回路数 | 4 | 联接类型 | 弹片联接 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | 通道电阻 | 1.5 mΩ |
| 颜色编码 | 米色 | 绝缘电阻 | 1012 Ω |
| 插拔次数 | ≥ 500 | 型号 | 插座 |
| 过压等级 | III | 污染等级 | 3 |
| 基础材料 | 聚碳酸酯，玻璃纤维增强 | 系列 | ConCept 模块 |
| 额定电压 (DIN EN 61984) | 400 V | 额定冲击电压 (DIN EN 61984) | 6 kV |
| 额定电流 (DIN EN 61984) | 14 A | 不含卤素 | false |
| 低烟符合 DIN EN 45545-2 | 是 | | |

### 尺寸

| | | | |
|---|---|---|---|
| 宽度 | 11.4 mm | 底座总长 | 34 mm |
| 插座高度 | 40.4 mm | | |

### 接头数据 PE

| | |
|---|---|
| PE 连接类型 | 模块框架的螺钉联接 |

### 型号

| | | | |
|---|---|---|---|
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 14 | 额定连接下的裸线长度 | 10 mm |
| 联接类型 | 弹片联接 | 通道电阻 | 1.5 mΩ |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 20 | 最大压接面积 | 2.5 mm² |
| 最小压接面积 | 0.5 mm² | 基础材料 | 聚碳酸酯，玻璃纤维增强 |

# 数据信息页

## HDC-CM-4BZF AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

### 分类


| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-17 | | |

# HDC-CM-4BZF AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 图纸



# HDC-CM-4BZF AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### 模块拆卸工具



魏德米勒提供大量压接钳、退针工具和光缆工具。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | HDC-DW-M0D | 版本 |
| 订货号 | 1688200000 | 其它工具, 退针工具 |
| GTIN (EAN) | 4008190857189 | |
| 数量 | 1 ST | |

### 开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SDS 0.6X3.5X100 | 版本 |
| 订货号 | 9008330000 | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | |
| 数量 | 1 ST | |