


**DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

**通用订货数据**

版本	压接触点（端子）
订货号	<a href="#">1730290000</a>
类型	DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND
GTIN (EAN)	4008190386733
数量	6500 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-06-30T00:00:00+02:00
替代产品	<a href="#">DFFC .5-1.0 ZRV1.5</a>

## DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

净重	0.47 g
----	--------

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...75 °C
工作温度	130 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	120 °C		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 可压接导线 (额定联接)

剥线长度	6 mm	联接类型	冷压接
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	1 mm <sup>2</sup>	最大压接面积 软导线	1 mm <sup>2</sup>

## 材料参数

基础材料	Wemid	表面处理	经镀锡处理的
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

## 通用的

表面处理	经镀锡处理的
------	--------

## 分类

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		