

CLI M 2-4 GE/SW 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



插图类似

CLI M 识别标记号采用CLI MH标记条进行串连, 并用电缆扎带固定。是粗导线和粗电缆的理想标记方案。优点

- 适用于电缆的组合式标记号和管道标记号
- 一个尺寸, 适用于所有直径大于 16 mm² 的导线
- 可进行自由组合
- 永久性连接的闭口式标记号
- 清晰可读

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | CableLine, 导线及电缆标记号, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, 黄色 |
| 订货号 | 1733651520 |
| 类型 | CLI M 2-4 GE/SW 6 MP |
| GTIN (EAN) | 4008190398019 |
| 数量 | 100 items |

CLI M 2-4 GE/SW 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 3 mm | 深度 (英寸) | 0.1181 inch |
| 高度 | 4 mm | 高度 (英寸) | 0.1575 inch |
| 宽度 | 11.3 mm | 宽度 (英寸) | 0.4449 inch |
| 净重 | 0.11 g | | |

温度

工作温度范围 -30...80 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

| | |
|--------------|--|
| 材料颜色 (阻抗编码) | 4 |
| 打印方向 | 水平 |
| 打印类型 | 标准 |
| 打印工艺 | 热成型 |
| 类型 | MultiPack |
| 宽度 | 11.3 mm |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
| 最大工作温度 | 80 °C |
| 最小工作温度 | -30 °C |
| 颜色编码 | 黄色 |
| 卤素 | 是 |
| 基础材料 | PVC, 软的, 无镉 |
| 打印颜色 | 黑色 |
| 打印标志 | 计数 |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 元件部分 |
| 推荐使用的工业 | 流程, 机械制造 |
| 每种组合对应的标识牌数 | 1 Component part = Conductor and cable markers |
| 工作温度范围 | -30...80 °C |
| 表面印刷 | 6 |

导线和电缆标记号

| | | | |
|--------|--------------------------|--------|---------------------|
| 卤素 | 是 | 最大压接面积 | 500 mm ² |
| 最小压接面积 | 16 mm ² | 最大电缆外径 | 317 mm |
| 最小电缆外径 | 10 mm | 导线外径 | 10 - 317 mm |
| 导线压接面积 | 16 - 500 mm ² | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |



插图类似

CLI M 2-4 GE/SW 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

标记座



CLI M 识别标记号采用CLI MH标记条进行串连, 并用电缆扎带固定。是粗导线和粗电缆的理想标记方案。优点

- 适用于电缆的组合式标记号和管道标记号
- 一个尺寸, 适用于所有直径大于 16 mm² 的导线
- 可进行自由组合
- 永久性连接的闭口式标记号
- 清晰可读

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | CLI MH 110 HSTR | 版本 |
| 订货号 | 0189400000 | CableLine, 附件, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, 黑色 |
| GTIN (EAN) | 4008190144784 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | CLI MH 70 HSTR | 版本 |
| 订货号 | 0524400000 | CableLine, 附件, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, 黑色 |
| GTIN (EAN) | 4008190075057 | |
| 数量 | 100 ST | |