ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

版本	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 黄色, 插拔式
订货号	<u>1736181687</u>
类型	ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248208265
数量	200 items



ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			·
深	0.8 mm	深度 (英寸)	0.0315 inch
高度	7 mm	高度 (英寸)	0.2756 inch
宽度	20 mm	宽度 (英寸)	0.7874 inch
净重	0.51 g		
温度			
工作温度范围	-40100 °C		
环保产品合规			
A Indis-	A.I.		
RoHS 合规状态	合规,无例外	- 1111	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高		
产品碳足迹	从摇篮到大门 0.003 kg CO2 eq.		
通用数据			
材料颜色(阻抗编码)	4		
每个弧形的数量	40		
类型	 插拔式		
<u>大手</u> 宽度			
阻燃等级符合 UL 94	V-2		
最大工作温度	100 °C		
最小工作温度	-40 °C		
颜色编码			
<u> </u>			
基础材料	PA 66		
打印标志	 无		
每个包装单元的标记号数量	供电形式 MultiCard		
适用的打印机	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2		
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Device markers		
工作温度范围	-40100 °C		
应用/制造商	Siemens Sirius 3R		
设备标记号			
卤素	不		
图第 分类	ı		,
,,, <u>,</u>			
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

数据信息页

ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

附件



通用订货数据

类型	SCHS3 K	版本
订货号	<u>1753480000</u>	设备标记号, 附件 x 10 mm, PVC, 颜色编码: 黑色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248014347	
数量	50 ST	
类型	SCHS4 K	版本
类型 订货号	SCHS4 K 1753460000	版本 设备标记号, 附件 x 10 mm, PVC, 颜色编码: 灰色, 自我粘贴的

用于镶嵌式标记号的 WKM



WKM 的无卤透明标记袋提供出色的保护功能,以免受环境 影响。用电缆扎带固定非常灵活,几乎适合所有截面积的 导线。

可以将预先打印的标签简单插入 WKM 标记座,并用夹子固定。 WKM 电缆标记号是现场标记最有效的正确选择。 使用 WKM 电缆的优点

- 可以用传统的办公室打印机单独打印纸张和聚酯标签
- 经久耐用的设计,结合 MultiCard ELS 标签,能最有效的 提供环境保护

通用订货数据

类型	WKM 8/20	版本
订货号	<u>1753490000</u>	WKM, 导线及电缆标记号, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, 接线盒和电缆标识
GTIN (EAN)	4032248010615	牌, 透明
数量	50 ST	

目录日期/图纸 4