


**ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点 :

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

**通用订货数据**

版本	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 青绿色, 插拔式
订货号	<a href="#">1736181696</a>
类型	ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU
GTIN (EAN)	4008 190985967
数量	200 items

## ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	0.8 mm	深度 (英寸)	0.0315 inch
高度	7 mm	高度 (英寸)	0.2756 inch
宽度	20 mm	宽度 (英寸)	0.7874 inch
净重	0.52 g		

## 温度

工作温度范围 -40...100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.003 kg CO2 eq.	

## 通用数据

每个弧形的数量	40		
类型	插拔式		
宽度	20 mm		
阻燃等级符合 UL 94	V-2		
最大工作温度	100 °C		
最小工作温度	-40 °C		
颜色编码	青绿色		
卤素	不		
基础材料	PA 66		
打印标志	无		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCard	
适用的打印机	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>		
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Device markers		
工作温度范围	-40...100 °C		
应用/制造商	Siemens Sirius 3R		
每卷数量	40		

## 设备标记号

卤素 不

## 分类


ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

附件



通用订货数据

类型	SCHS3 K	版本
订货号	<a href="#">1753480000</a>	设备标记号, 附件 x 10 mm, PVC, 颜色编码: 黑色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248014347	
数量	50 ST	
类型	SCHS4 K	版本
订货号	<a href="#">1753460000</a>	设备标记号, 附件 x 10 mm, PVC, 颜色编码: 灰色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248014323	
数量	50 ST	

用于镶嵌式标记号的 WKM



WKM 的无卤透明标记袋提供出色的保护功能, 以免受环境影响。用电缆扎带固定非常灵活, 几乎适合所有截面积的导线。

可以将预先打印的标签简单插入 WKM 标记座, 并用夹子固定。WKM 电缆标记号是现场标记最有效的正确选择。使用 WKM 电缆的优点

- 可以用传统的办公室打印机单独打印纸张和聚酯标签
- 经久耐用的设计, 结合 MultiCard ELS 标签, 能最有效的提供环境保护

通用订货数据

类型	WKM 8/20	版本
订货号	<a href="#">1753490000</a>	WKM, 导线及电缆标记号, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, 接线盒和电缆标识
GTIN (EAN)	4032248010615	牌, 透明
数量	50 ST	