


**ESG 8/10 ASI MC NEWS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点 :

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

**通用订货数据**

版本	ESG, 设备标识牌 x 10 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式
订货号	<a href="#">1736190000</a>
类型	ESG 8/10 ASI MC NEWS
GTIN (EAN)	4008190953829
数量	200 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	0.8 mm	深度 (英寸)	0.0315 inch
高度	8 mm	高度 (英寸)	0.315 inch
宽度	10 mm	宽度 (英寸)	0.3937 inch
净重	0.47 g		

## 温度

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.002 kg CO2 eq.	

## 通用数据

材料颜色 (阻抗编码)	9		
类型	插拔式		
宽度	10 mm		
阻燃等级符合 UL 94	V-2		
最大工作温度	100 °C		
最小工作温度	-40 °C		
颜色编码	白色		
卤素	不		
基础材料	PA 66		
打印标志	无		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCard	
适用的打印机	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>		
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Device markers		
工作温度范围	-40...100 °C		
应用/制造商	Siemens AS-Interface, ifm-electronics		

## 设备标记号

卤素	不
----	---

## 分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

图纸

