

GWDR M16-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



用于密封剩余的螺纹孔，以维持 IP 防护等级

通用订货数据

版本	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 16, 氯丁橡胶
订货号	1736230000
类型	GWDR M16-NP
GTIN (EAN)	4008 190956028
数量	50 items

GWDR M16-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	1.2 mm	高度 (英寸)	0.0472 inch
净重	0.4 g		

温度

工作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

硅胶	无	接线数量	1
外径	22 mm	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	螺距	1.5 mm
卤素	是	强度	1.20 mm
电缆接头	M 16	基础材料	氯丁橡胶
密封圈直径	22.00 mm	密封	氯丁橡胶
螺纹 (外部)	M 16	螺纹 (内部)	M 16
内圈直径 D2	16.00 mm		

机械结构

颜色编码	深黑色
------	-----

分类

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

GWDR M16-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

