

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 20, 氯丁橡胶
订货号	1736240000
类型	GWDR M20-NP
GTIN (EAN)	4008190956035
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	1.2 mm	高度 (英寸)	0.0472 inch
净重	0.36 g		

温度

工作温度	-40 °C... 100 °C
------	------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

硅胶	无	接线数量	1
外径	24 mm	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	螺距	1.5 mm
卤素	是	强度	1.20 mm
电缆接头	M 20	基础材料	氯丁橡胶
密封圈直径	24.00 mm	密封	氯丁橡胶
螺纹 (外部)	M 20	螺纹 (内部)	M 20
内圈直径 D2	20.00 mm		

分类

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

