

GWDR M25-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 25, 氯丁橡胶
订货号	1736250000
类型	GWDR M25-NP
GTIN (EAN)	4008 190956042
数量	100 items

GWDR M25-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	1.5 mm	高度 (英寸)	0.0591 inch
净重	0.32 g		

温度

工作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

硅胶	无	接线数量	1
外径	30 mm	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	螺距	1.5 mm
卤素	是	强度	1.50 mm
电缆接头	M 25	基础材料	氯丁橡胶
密封圈直径	30.00 mm	密封	氯丁橡胶
螺纹 (外部)	M 25	螺纹 (内部)	M 25
内圈直径 D2	25.00 mm		

分类

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

GWDR M25-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

