

EA-RING MS/M 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	EA (接地环), 接地环, 其他, M 16, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	1736480000
类型	EA-RING MS/M 16
GTIN (EAN)	4008 190963576
数量	20 items

EA-RING MS/M 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	48.75 mm	高度 (英寸)	1.9193 inch
长度	48.75 mm	长度 (英寸)	1.9193 inch
净重	7.05 g		

温度

工作温度	
------	--

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

电缆接头认证号

标识	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
----	----------------------------

通用参数

外径	24.5 mm	强度	1.50 mm
电缆接头	M 16	基础材料	黄铜材质, 镀镍的
螺纹 (外部)	M 16	内圈直径 D2	6.75 mm
内宽 B	30.00 mm	外宽 C	13.00 mm

分类

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

EA-RING MS/M 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

