

EA-RING MS/M 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | |
|------------|------------------------------------|
| 版本 | EA (接地环), 接地环, 其他, M 16, 黄铜材质, 镀镍的 |
| 订货号 | 1736480000 |
| 类型 | EA-RING MS/M 16 |
| GTIN (EAN) | 4008 190963576 |
| 数量 | 20 items |

EA-RING MS/M 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|----------|---------|-------------|
| 高度 | 48.75 mm | 高度 (英寸) | 1.9193 inch |
| 长度 | 48.75 mm | 长度 (英寸) | 1.9193 inch |
| 净重 | 7.05 g | | |

温度

| | |
|------|--|
| 工作温度 | |
|------|--|

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3 |

电缆接头认证号

| | |
|----|----------------------------|
| 标识 | Ex e II, II 2 GD, EEx d II |
|----|----------------------------|

通用参数

| | | | |
|---------|----------|---------|-----------|
| 外径 | 24.5 mm | 强度 | 1.50 mm |
| 电缆接头 | M 16 | 基础材料 | 黄铜材质, 镀镍的 |
| 螺纹 (外部) | M 16 | 内圈直径 D2 | 6.75 mm |
| 内宽 B | 30.00 mm | 外宽 C | 13.00 mm |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002317 | ETIM 9.0 | EC002317 |
| ETIM 10.0 | EC002317 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |

EA-RING MS/M 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

