EA-RING MS/M 32



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似







除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

	·
版本	EA (接地环), 接地环, 其他, M 32, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	<u>1736510000</u>
类型	EA-RING MS/M 32
GTIN (EAN)	4008190963613
数量	20 items

EA-RING MS/M 32



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
	TL			
ROHS	一致			
マナ和重量				
高度	73 mm	高度 (英寸)	2.874 inch	
ć 度	73 mm	长度 (英寸)	2.874 inch	
重	14.6 g			
温度				
不保产品合规				
oHS 合规状态	 合规,有例外			
oHS 豁免(如适用/已知)	6c			
EACH SVHC	Lead 7439-92-1			
CIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3			
电缆接头认证号				
	Ex e II, II 2 GD, EEx d II			
	EX O II, II Z GD, EEX G			
通用参数				
	42 mm		1.50 mm	
B缆接头	M 32		黄铜材质, 镀镍的	
累纹 (外部)	M 32	 内圈直径 D2	12.20 mm	
]宽 B	41.00 mm	外宽 C	22.00 mm	
类				
TIM C O	F0002217	ETIMA 7.0	50002217	
TIM 6.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317	
TIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317	
TIM 10.0	EC002317	ECLASS 9.0	27-14-44-32	
CLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32	
CLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07	
CLASS 13.0	27-14-08-07	ECLASS 14.0	27-14-08-07	
ECLASS 15.0	27-14-08-07			

目录日期/图纸 2



EA-RING MS/M 32



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

