

## EA-RING MS/M 32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

版本	EA (接地环), 接地环, 其他, M 32, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	<a href="#">1736510000</a>
类型	EA-RING MS/M 32
GTIN (EAN)	4008 190963613
数量	20 items

## EA-RING MS/M 32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

高度	73 mm	高度 (英寸)	2.874 inch
长度	73 mm	长度 (英寸)	2.874 inch
净重	14.6 g		

## 温度

工作温度	
------	--

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

## 电缆接头认证号

标识	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
----	----------------------------

## 通用参数

外径	42 mm	强度	1.50 mm
电缆接头	M 32	基础材料	黄铜材质, 镀镍的
螺纹 (外部)	M 32	内圈直径 D2	12.20 mm
内宽 B	41.00 mm	外宽 C	22.00 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**EA-RING MS/M 32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

