

EA-RING MS/M 63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	EA (接地环), 接地环, 其他, M 63, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	1736540000
类型	EA-RING MS/M 63
GTIN (EAN)	4008190963651
数量	10 items
交货状态	已取消
有效期	2024-08-31T00:00:00+02:00

EA-RING MS/M 63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	125.5 mm	高度 (英寸)	4.9409 inch
长度	125.5 mm	长度 (英寸)	4.9409 inch
净重	41 g		

温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

电缆接头认证号

标识	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
----	----------------------------

通用参数

外径	77 mm	强度	1.50 mm
电缆接头	M 63	基础材料	黄铜材质, 镀镍的
螺纹 (外部)	M 63	内圈直径 D2	13.50 mm
内宽 B	67.00 mm	外宽 C	40.00 mm

分类

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

