

## KSP L24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

版本	KSP (Klippon 盖罩), 护罩, PVC
订货号	<a href="#">1736570000</a>
类型	KSP L24
GTIN (EAN)	4008190956226
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2023-07-30T00:00:00+02:00

## KSP L24

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

高度	120 mm	高度 (英寸)	4.7244 inch
长度	123 mm	长度 (英寸)	4.8425 inch
最小壁厚	2 mm	最大壁厚	2 mm
净重	18.57 g		

## 温度

工作温度 -25 °C...70 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

硅胶	无	外径	29 mm
最大工作温度	70 °C	最小工作温度	-25 °C
卤素	不	强度	2.00 mm
基础材料	PVC	内圈直径 D2	25.00 mm
内宽 B	70.00 mm	硬度 (Shore A)	65

## 分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

